


E70136



中間ケーブルバルブプラグ付き

VVDAC041--S0001A03STGH030MSS

廃止品 - 参考資料



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 24
過電圧保護		有, (VDR)

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 65

機械的仕様

材質	TPU
外装材質	TPU
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ

ディスプレイ/パーツ

表示	動作	1 x LED, 黄色
----	----	-------------

アクセサリ

付属品	ねじ
	ラベル

備考

梱包数	1 個
-----	-----

E70136



中間ケーブルバルブプラグ付き

VVDAC041--S0001A03STGH030MSS

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



電気接続

ケーブル: 1 m, PUR / PVC, 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type C, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

