


E70177



ソケット 芯線接続可能
SDOAL070PLSFKPG

廃止品 - 参考資料

代替品: E11043
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション		
特長		金メッキ接点
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～100
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	59 x 29 x 38.5
材質		PBT
外装材質		PBT
ロックリング材質		PA
備考		
梱包数		1 個

E70177



ソケット 芯線接続可能
SDOAL070PLSFKPG

電気接続・ソケット

コネクタ式: 1 x Rd24, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PBT, 締結部: PA, コンタクト: 金メッキ



接続

