


E70233



コネクタ

Cage clamps / 100 pcs.



電氣的仕様

最大負荷電流	[A]	10, (2.5 mm ²)
--------	-----	----------------------------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40～115
--------	------	---------

機械的仕様

重量	[g]	690
----	-----	-----

材質	通電部: 銅合金 錫メッキ, PA
----	-------------------

締付トルク	[Nm]	0.5
-------	------	-----

備考

梱包数	100 個
-----	-------

電気接続

0.2～2.5 mm², Abisolierlänge: 9～10 mm