

# E74802



ガラスファイバセンサ

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug



## 使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40~80
--------	------	--------

## 機械的仕様

重量	[g]	4279
全長	[mm]	100000
最小曲げ半径	[mm]	77
ファイバーレイアウト		⊙
ファイバー径	[mm]	0.05
ファイバ径	[mm]	2 x 0.05
外径	[mm]	6
ファイバ材質		ガラス
被覆材質		PU

# E74802



ガラスファイバセンサ

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug

アクセサリ	
付属品	プラグ: 4 x ST, 芯線接続
備考	
備考	リング状に巻いて納品
梱包数	1 個