



廃止品 - 参考資料

代替品: DX2002

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

No scale drawing available



アプリケーション

アプリケーション

パルス系列による物体監視 / 表示 (汎用型)

電氣的仕様

周波数 (AC) [Hz]

47~63

使用電源電圧範囲 [V]

AC 230 / 115 / DC 24

消費電流 [mA]

200

出力

電流出力 [mA]

4~20

電圧出力 [V]

0~10

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]

0~45

保護構造

IP 44, (前面)

機械的仕様

取り付け方法

パネルカット寸法: 91 x 43 mm

ディスプレイ / パーツ

表示

7セグメントLED表示, 赤 6桁 15 mm

4 x LED, 赤

電気接続

接続