


EBC115



Y型分岐コネクタ

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS



アプリケーション

特長	シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 60, (cULus: AC 30 / DC 42)
保護クラス		II
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
使用周囲温度に関する注意		cULus: ...65 °C
保存温度	[°C]	-25~55
保存湿度	[%]	10~100
製品保管条件に関する気象条件クラス		1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

機械的仕様

重量	[g]	36.8
材質		外装: PA オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ

備考


梱包数		1 個
-----	--	-----

Y型分岐コネクタ

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS


電気接続 - ソケット

コネクタ式: 2 x M12, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



接続

