

EBT007



Y型分岐コネクタ

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



アプリケーション		
特長	シリコンフリー, 金メッキ接点	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 60, (cULus: AC 30 / DC 42)
保護クラス		II
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
合計定格電流 (UL)	[A]	3
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~100
使用周囲温度に関する注意		cULus: ...65 °C
保存温度	[°C]	-25~55
保存湿度	[%]	10~100
製品保管条件に関する気象条件クラス		1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
試験 / 認証		
UL規格認証	電源	Class 2
	ULファイルNo.	E191684
機械的仕様		
重量	[g]	35.6
材質	外装: PA オレンジ色, シーリング(パッキン): EPDM	

EBT007



Y型分岐コネクタ

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS


ロックリング材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
----------	------------------------

備考

梱包数	1 個
-----	-----


電気接続 - ソケット

コネクタ式: 2 x M12, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm




電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



接続



IEC 61076-2-101規格による接続