



EC0458



プリワイヤ式中間ケーブル
BasicCable/Display 10m



アプリケーション	
仕様	芯線接続, ベーシックコントローラーおよびベーシックディスプレイ用, 1 x CR04xx, 1 x CR045x
アプリケーション	電源, CANバス
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -40～85
機械的仕様	
重量	[g] 364.5
備考	
備考	CANバス終端抵抗(120Ω)付き標準タイマ接点M12コネクタ
梱包数	1 個
電気接続	
ケーブル: 10 m, 5 x 0.34 mm ²	
接続	



芯線色 :
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
GY = 灰
WH = 白

コネクタ式: 1 x M12