


# EVF611



コネクタ(ソケット)

ADOGE050VAS0002P05



| アプリケーション          |      |                                  |
|-------------------|------|----------------------------------|
| 特長                |      | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性 |
| 仕様                |      | 電源ケーブル, Lコード                     |
| アプリケーション          |      | ウェットエリアおよび食品・飲料産業アプリケーション用       |
| シリコンフリー           |      | 有                                |
| 電氣的仕様             |      |                                  |
| 使用電源電圧範囲          | [V]  | DC 63                            |
| 保護クラス             |      | III                              |
| 最大負荷電流 (合計)       | [A]  | 16                               |
| 使用環境条件            |      |                                  |
| 使用周囲温度            | [°C] | -25~100                          |
| 使用周囲温度に関する注意      |      | cULus: ...65 °C                  |
| 保存温度              | [°C] | -25~55                           |
| 保存湿度              | [%]  | 10~100                           |
| 製品保管条件に関する気象条件クラス |      | 1K22/ DIN 60721-3-1              |
| 保護構造              |      | IP 65, IP 67, IP 69K             |
| 機械的仕様             |      |                                  |
| 重量                | [g]  | 400.15                           |
| 外装材質              |      | PP (ポリプロピレン)                     |
| ロックリング材質          |      | ステンレス 1.4404 (SUS316L)           |
| シーリング材            |      | EPDM                             |
| 耐摺動屈曲性            |      | 有                                |

# EVF611



## コネクタ(ソケット)

ADOGE050VAS0002P05

|        |        |                                                 |
|--------|--------|-------------------------------------------------|
| 耐摺動屈曲性 | 曲げ半径   | 最小 10 x ケーブル直径                                  |
|        | 移動速度   | 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s <sup>2</sup> |
|        | 曲げサイクル | > 1 Mio.                                        |
|        | 耐捻回性   | ± 180 °/m                                       |

### 備考

|     |     |
|-----|-----|
| 梱包数 | 1 個 |
|-----|-----|

### 電気接続

ケーブル: 2 m, m-PPE, ハロゲンフリー, 灰, Ø 10.1 mm, 5 x 2.5 mm<sup>2</sup> (141 x Ø 0.15 mm )

### 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: L, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 灰, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), シーリング(パッキン): EPDM, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm



### 接続

|    |    |
|----|----|
| 1  | BN |
| 2  | WH |
| 3  | BU |
| 4  | BK |
| FE | GY |

|      |      |
|------|------|
|      | 芯線色: |
| BK = | 黒    |
| BN = | 茶    |
| BU = | 青    |
| GY = | 灰    |
| WH = | 白    |