




コネクタ(ソケット)

ADOGH030ZDB0005E03



アプリケーション		
特長		シリコンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~70
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	5~70
保存温度	[°C]	-25~55
保存湿度	[%]	10~100
製品保管条件に関する気象条件クラス		1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造		IP 65, IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	173.8
外形寸法	[mm]	15.5 x 15.5 x 45
材質		外装: TPU オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性		有

EVS002



コネクタ(ソケット)

ADOGH030ZDB0005E03

耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	1 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

備考

梱包数


1 個

電気接続


ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 4.5 mm, 3 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



接続



BK = 黒
BN = 茶
BU = 青

芯線色: