


EVS004



コネクタ(ソケット)

ADOAH030ZDB0002E03



アプリケーション

特長	シリコンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~70
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	5~70
保存温度	[°C]	-25~55
保存湿度	[%]	10~100
製品保管条件に関する気象条件クラス		1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造		IP 65, IP 67

機械的仕様

重量	[g]	83.3
外形寸法	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
材質		外装: TPU オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性		有



コネクタ(ソケット)

ADOAH030ZDB0002E03

耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	1 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

備考


梱包数	1 個
-----	-----

電気接続


ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 4.5 mm, 3 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



接続



BK = 黒
BN = 茶
BU = 青