

IF5914




高周波誘導式近接センサ

IFB3004-BPKG/V4A/6M/PH

廃止品 - 参考資料

代替品: IFT208

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	4
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M12 x 1

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 18～36
消費電流	[mA]	15, (24 V)
保護クラス		II
逆接続保護		有

出力

電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	150
応答周波数 (DC)	[Hz]	400
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス

IF5914



高周波誘導式近接センサ

IFB3004-BPKG/V4A/6M/PH

過負荷保護回路		有	
監視範囲			
定格検出距離	[mm]	4	
検出距離	[mm]	4 ± 10 %	
設定距離	[mm]	0～3.25	
精度 / 誤差			
修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3		
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	3～15	
スイッチポイントドリフト	[検出距離に対する%]	-10～10	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25～80	
保護構造	IP 67		
試験 / 認証			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011	クラスB	
機械的仕様			
外装	ねじ切り形		
取付け	埋込み不可		
外形寸法	[mm]	M12 x 1	
ねじ規格	M12 x 1		
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti) , PC		
ディスプレイ / パーツ			
表示	スイッチング状態		1 x LED, 黄色
アクセサリ			
付属品	ロックナット: 2		
備考			
梱包数	1 個		

IF5914



高周波誘導式近接センサ

IFB3004-BPKG/V4A/6M/PH

電気接続

ケーブル: 6 m, PUR, 3 x 0.34 mm²

接続



BN = 芯線色 : 茶
BU = 青
BK = 黒