


廃止品 - 参考資料



製品特性

出力機能		ノーマルクローズ
定格検出距離	[mm]	4
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M12 x 1

アプリケーション

アプリケーション		防爆エリアでの 使用はしないでください (ATEX防爆認証はありません)
取付		バルブ用, (76~101.6 (NW 80~100))

電氣的仕様

スイッチングアンプ接続		有
増幅器		スイッチングアンプに接続: EN 60947-5-6規格
定格電圧 (DC)	[V]	8.2, (1kΩ)
供給電圧 (DC)	[V]	7.5~30
消費電流	[mA]	非減衰: > 2.1, 減衰: < 1
保護クラス		III

出力

出力機能		ノーマルクローズ
出力開閉電流 (DC)	[mA]	30
応答周波数 (DC)	[Hz]	1500

監視範囲


定格検出距離	[mm]	4
--------	------	---

IF7036



高周波誘導式近接センサ

IF-04-N SS-L-L

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～70
保護構造		IP 65
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
機械的仕様		
重量	[g]	0.001
外装		ねじ切り形
取付け		埋込み不可
外形寸法	[mm]	M12 x 1
ねじ規格		M12 x 1
材質		PBT, 検出体: ステンレス 1.4301 (SUS304)
アクセサリ		
付属品		ロックナット: 2
		検出体
備考		
備考		<注意>
		同梱のターゲットフラグでセンサを調節してください。 旧型フラグを使用すると正しく調節されない場合にセンサを損傷する危険があります。
梱包数		1 個
電気接続 - プラグ		
コネクタ式: 1 x バルブ プラグタイプA DIN (DIN EN 175301-803)		
		
接続		
		
1 =	スイッチングアンプ接続	
1-2:	Low	