


## 廃止品 - 参考資料



## 製品特性

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 電気仕様        | NPN              |
| 出力機能        | ノーマルクローズ         |
| 定格検出距離 [mm] | 8                |
| 外装          | ねじ切り形            |
| 外形寸法 [mm]   | M18 x 1 / L = 80 |

## 電氣的仕様

|              |            |
|--------------|------------|
| 使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36   |
| 消費電流 [mA]    | 15, (24 V) |
| 保護クラス        | II         |
| 逆接続保護        | 有          |

## 出力

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| 電気仕様                         | NPN      |
| 出力機能                         | ノーマルクローズ |
| スイッチング出力時のDC電圧<br>降下(最大) [V] | 2.5      |
| 出力開閉電流 (DC) [mA]             | 250      |
| 応答周波数 (DC) [Hz]              | 300      |
| 短絡保護                         | 有        |
| 短絡保護機能タイプ                    | パルス      |
| 過負荷保護回路                      | 有        |

## 監視範囲

|             |          |
|-------------|----------|
| 定格検出距離 [mm] | 8        |
| 検出距離 [mm]   | 8 ± 10 % |
| 設定距離 [mm]   | 0~6.5    |

## 精度 / 誤差


|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 修正係数                        | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2 |
| ヒステリシス [検出距離に対する%]          | 1~15                                                |
| スイッチポイントドリフト<br>[検出距離に対する%] | -10~10                                              |



## 高周波誘導式近接センサ

IGA3008-BNKG/10m

| 使用環境条件                                            |              |                  |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 使用周囲温度                                            | [°C]         | -25～80           |
| 保護構造                                              |              | IP 67            |
| 試験 / 認証                                           |              |                  |
| EMC                                               | EN 60947-5-2 |                  |
| 機械的仕様                                             |              |                  |
| 外装                                                |              | ねじ切り形            |
| 取付け                                               |              | 埋込み不可            |
| 外形寸法                                              | [mm]         | M18 x 1 / L = 80 |
| ねじ規格                                              |              | M18 x 1          |
| 材質                                                |              | 真鍮 ニッケルメッキ, PBT  |
| ディスプレイ / パーツ                                      |              |                  |
| 表示                                                | スイッチング状態     | 1 x LED, 黄色      |
| アクセサリ                                             |              |                  |
| 付属品                                               |              | ロックナット: 2        |
| 備考                                                |              |                  |
| 梱包数                                               |              | 1 個              |
| 電気接続                                              |              |                  |
| ケーブル: 10 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.5 mm <sup>2</sup> |              |                  |
| 接続                                                |              |                  |



芯線色:

BN = 茶

BU = 青

BK = 黒