


II7104



高周波誘導式近接センサ

IIK3010-BPKG/2M/PUR



1 LED 黄色



製品特性

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
定格検出距離 [mm]	10
外装	ねじ切り形
外形寸法 [mm]	M30 x 1.5 / L = 60

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 10～30
消費電流 [mA]	< 10
保護クラス	III
逆接続保護	有

出力

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V]	2.5
出力開閉電流 (DC) [mA]	100
応答周波数 (DC) [Hz]	200
短絡保護	有
過負荷保護回路	有

監視範囲

定格検出距離 [mm]	10
検出距離 [mm]	10 ± 10 %
設定距離 [mm]	0～8.1

精度 / 誤差

修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%]	3～15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]	-10～10

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-25～75
-------------	--------



高周波誘導式近接センサ

IIK3010-BPKG/2M/PUR

保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V	
	EN 55011	クラスB	
MTTF	[年]	1710	
組込システム		有	
UL規格認証	Ta	-25～75 °C	
	Enclosure type	Type 1	
	電源	Limited Voltage/Current	
	UL認証番号	A002	
	ULファイルNo.	E174191	
機械的仕様			
重量	[g]	179.1	
外装		ねじ切り形	
取付け		埋込み可	
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5 / L = 60	
ねじ規格		M30 x 1.5	
材質		外装: 真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT オレンジ色, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング	
締付トルク	[Nm]	50	
ディスプレイ / パーツ			
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色	
アクセサリ			
付属品		ロックナット: 2	
備考			
梱包数		1 個	

II7104




高周波誘導式近接センサ

IIK3010-BPKG/2M/PUR

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, Ø 4.0 mm, 3 x 0.34 mm²

接続



BK = 芯線色 : 黒
BN = 茶
BU = 青