


廃止品 - 参考資料



製品特性

出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)	
定格検出距離	[mm]	15
外装	角形	
外形寸法	[mm]	40 x 40 x 118

電氣的仕様

周波数 (AC)	[Hz]	47~63
使用電源電圧範囲	[V]	AC 20~250
保護クラス	II	
逆接続保護	—	

出力

出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)	
スイッチング出力時のAC電圧 降下(最大)	[V]	7
最小負荷電流	[mA]	10
漏れ電流	[mA]	2.5
出力開閉電流 (AC)	[mA]	500
応答周波数 (AC)	[Hz]	25
短絡保護	—	
過負荷保護回路	—	



高周波誘導式近接センサ

IVE2015-FBOW

監視範囲		
定格検出距離	[mm]	15
検出距離	[mm]	15 ± 10 %
設定距離	[mm]	0～12.1
精度 / 誤差		
修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2	
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	1～15
スイッチポイントドリフト	[検出距離に対する%]	-10～10
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70
保護構造	IP 67	
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装	角形	
取付け	埋込み可	
外形寸法	[mm]	40 x 40 x 118
材質	PBT	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
備考	ケーブルグランド (E11270)は別途ご注文ください。	
梱包数	1 個	
電気接続		
端子: ～2.5 mm ²		
接続		

