

IV5052

高周波誘導式近接センサ


IVE4020ZCPKG/10M



廃止品 - 参考資料

代替品: IV5055

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

電気仕様		PNP
出力機能		C接点
定格検出距離	[mm]	20
外装		角形
外形寸法	[mm]	40 x 40 x 128

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~60
消費電流	[mA]	20, (24 V)
保護クラス		II
逆接続保護		有

出力

電気仕様		PNP
出力機能		C接点
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	3

IV5052



高周波誘導式近接センサ

IVE4020ZCPKG/10M

出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
応答周波数 (DC)	[Hz]	150
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	20
検出距離	[mm]	20 ± 10 %
設定距離	[mm]	0～16.2
精度 / 誤差		
修正係数		鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	1～15
スイッチポイントドリフト	[検出距離に対する%]	-10～10
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～100
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
機械的仕様		
外装		角形
取付け		埋込み可
外形寸法	[mm]	40 x 40 x 128
材質		PBT, シーリング(パッキン): FKM
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
備考		検出面は5方向に可能 ケーブルグランド (E11270)は別途ご注文ください。
梱包数		1 個

IV5052




高周波誘導式近接センサ

IVE4020ZCPKG/10M

電気接続

ケーブル: 10 m, 耐油性フレキシブルケーブル, 4 x 0.5 mm²

接続



BK =
BN =
BU =
WH =

芯線色 :
黒
茶
青
白