




廃止品 - 参考資料



製品特性

電気仕様		NPN
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	5
外装		角形
外形寸法	[mm]	60 x 36 x 10

電気的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36
消費電流	[mA]	15, (24 V)
保護クラス		II
逆接続保護		有

出力

電気仕様		NPN
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	400
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

監視範囲

定格検出距離	[mm]	5
--------	------	---

IW5018



高周波誘導式近接センサ

IW-3005-ANKG/10M

検出距離	[mm]	5 ± 10 %
設定距離	[mm]	0～4.05

精度 / 誤差		
修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2	
ヒステリシス [検出距離に対する%]	1～15	
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]	-10～10	

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造	IP 67	

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB


機械的仕様		
外装	角形	
取付け	埋込み可	
外形寸法	[mm]	60 x 36 x 10
材質	PBT	

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色

備考		
梱包数	1 個	

電気接続		
ケーブル: 10 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.14 mm ²		

接続



芯線色 :
 BN = 茶
 BU = 青
 BK = 黒