

KT5106



照光ボタンスイッチ

KTMSF-K-RBPKG/US/0,3M



製品特性

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
外形寸法 [mm]	Ø 29 / L = 31

アプリケーション

動作原理	スタティック
------	--------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 12~30
消費電流 [mA]	30
保護クラス	III
逆接続保護	有
起動遅延時間 [ms]	500

出力

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
出力開閉電流 (DC) [mA]	200
短絡保護	有
過負荷保護回路	有

応答時間

応答時間 [ms]	35
-----------	----

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-40~85
保護構造	IP 65, IP 67, IP 69K, (前面)

試験 / 認証

MTTF [年]	352
----------	-----

KT5106



照光ボタンスイッチ

KTMSF-K-RBPKG/US/0,3M

機械的仕様

重量	[g]	55.5
外形寸法	[mm]	Ø 29 / L = 31
材質	PA 6.6-GF30 黒, タッチ用ウインドウ: PA樹脂 Grilamid®TR90 UV	

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	1 x LED, 赤
	動作	1 x LED, 緑

アクセサリ

付属品	ロックナット: 1
	ガスケット: 1
アクセサリ (別売り)	シンボルマーク付きプレート

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続 - プラグ

ケーブル: 0.3 m, PUR

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

