


KT5311



照光ボタンスイッチ

KTMDF-EGRBPKG/US/0,3m



製品特性

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
外形寸法 [mm]	Ø 32 / L = 31

アプリケーション

動作原理	ダイナミック
------	--------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 12～30
消費電流 [mA]	30
保護クラス	III
逆接続保護	有
起動遅延時間 [ms]	500

出力

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
出力開閉電流 (DC) [mA]	200
短絡保護	有
過負荷保護回路	有
出力信号長 [ms]	300

応答時間

応答時間 [ms]	35
-----------	----

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-40～85
保護構造	IP 65, IP 67, IP 69K, (前面)

試験 / 認証

EMC	IEC 61000-4
-----	-------------


KT5311



照光ボタンスイッチ

KTMDF-EGRBPKG/US/0,3m

機械的仕様		
重量	[g]	76.5
外形寸法	[mm]	Ø 32 / L = 31
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L), タッチ用ウインドウ: PA樹脂 Grilamid®TR90 UV	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 赤
	機能	1 x LED, 緑トリガ可能
アクセサリ		
付属品	ロックナット: 1	
	ガスケット: 1	
アクセサリ (別売り)	シンボルマーク付きプレート	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 0.3 m, PUR		
接続		



コネクタ式: 1 x M12