

KT5351



照光ボタンスイッチ

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

廃止品 - 参考資料

代替品: KT6301

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
外形寸法 [mm]	Ø 32 / L = 31

アプリケーション

動作原理	双安定型
------	------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 12~30
消費電流 [mA]	30
保護クラス	III
逆接続保護	有
起動遅延時間 [ms]	500

出力

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
出力開閉電流 (DC) [mA]	200
短絡保護	有
過負荷保護回路	有

応答時間

応答時間 [ms]	35
-----------	----

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-40~85
保護構造	IP 65, IP 67, IP 69K, (前面)

KT5351



照光ボタンスイッチ

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

機械的仕様		
重量	[g]	78.5
外形寸法	[mm]	Ø 32 / L = 31
材質	外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), タッチ用ウインドウ: PA樹脂 Grilamid®TR90 UV	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 緑
	機能	1 x LED, 赤トリガ可能
アクセサリ		
付属品	ロックナット: 1	
	ガスケット: 1	
アクセサリ (別売り)	シンボルマーク付きプレート	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続 - プラグ		
ケーブル: 0.3 m, PUR		
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A		
		
接続		
		