


廃止品 - 参考資料



1 検出面



製品特性

電気仕様	NPN
出力機能	ノーマルオープン
外形寸法 [mm]	37 x 30 x 27

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~30
消費電流 [mA]	< 10
逆接続保護	有
起動遅延時間 [ms]	2

出力

電気仕様	NPN
出力機能	ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V]	2
出力開閉電流 (DC) [mA]	300
応答周波数 (DC) [Hz]	5000
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有

監視範囲

磁気感度 [mT]	3
-----------	---


MK5039



プロフィールシリンダ用センサ

MKP3000-ANKG

ターゲット移動速度	[m/s]	< 5	
精度 / 誤差			
ヒステリシス	[mm]	1	
繰返し精度	[mm]	0.1	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25～75	
保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011		クラスB
衝撃耐性 / 振動耐性	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)		
機械的仕様			
検出面	前面、正面、前部、フロント		
円筒形	プロフィールシリンダ		
外形寸法	[mm]	37 x 30 x 27	
材質	アルミニウム、樹脂外装		
ディスプレイ / パーツ			
表示	スイッチング状態		1 x LED, 黄色
備考			
梱包数	1 個		
電気接続			
ケーブル: 2 m, PUR / PVC, 3 x 0.25 mm²			
接続			



芯線色：
BN = 茶
BU = 青
BK = 黒