


MK5043



Tスロットシリンダセンサ

MKT3000-ANKG

廃止品 - 参考資料



1 検出面



製品特性	
電気仕様	NPN
出力機能	ノーマルオープン
外形寸法 [mm]	14 x 12 x 26
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~30
消費電流 [mA]	< 10
逆接続保護	有
起動遅延時間 [ms]	2
出力	
電気仕様	NPN
出力機能	ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大) [V]	2
出力開閉電流 (DC) [mA]	300
応答周波数 (DC) [Hz]	5000
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有


MK5043



Tスロットシリンダセンサ

MKT3000-ANKG

監視範囲		
磁気感度	[mT]	2
ターゲット移動速度	[m/s]	< 5
精度 / 誤差		
ヒステリシス	[mm]	1
繰返し精度	[mm]	0.1
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~75
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
衝撃耐性 / 振動耐性		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
機械的仕様		
検出面		前面、正面、前部、フロント
円筒形		台形スロットシリンダー
外形寸法	[mm]	14 x 12 x 26
材質		アルミニウム, 樹脂外装
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 2 m, PUR / PVC, 3 x 0.25 mm ²		
接続		



BN =	芯線色 : 茶
BU =	青
BK =	黒