


MK5048



タイロッド用シリンダセンサ

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

廃止品 - 参考資料



1 検出面



製品特性

電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
外形寸法	[mm]	30 x 30 x 23

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30
消費電流	[mA]	< 10
逆接続保護		有
起動遅延時間	[ms]	2

出力

電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2
出力開閉電流 (DC)	[mA]	300
応答周波数 (DC)	[Hz]	5000
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

監視範囲

磁気感度	[mT]	2
ターゲット移動速度	[m/s]	< 5

MK5048



タイロッド用シリンダセンサ

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

精度 / 誤差		
ヒステリシス	[mm]	1
繰返し精度	[mm]	0.1
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~75
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
衝撃耐性 / 振動耐性		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
機械的仕様		
検出面		前面、正面、前部、フロント
円筒形		タイロッドシリンダー, (Joucomatic)
外形寸法	[mm]	30 x 30 x 23
材質		アルミニウム, 樹脂外装
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
備考		
梱包数		1 個
電気接続 - プラグ		

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

