


MK5316



Cスロットシリンダセンサ

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

廃止品 - 参考資料



- 1 固定用金具
2 検出面



製品特性

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
外形寸法 [mm]	17.5 x 2.8 x 7.7

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~30
消費電流 [mA]	< 10
保護クラス	III
逆接続保護	有
起動遅延時間 [ms]	30

出力

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大) [V]	2.5
出力開閉電流 (DC) [mA]	100
応答周波数 (DC) [Hz]	10000
短絡保護	有
過負荷保護回路	有

監視範囲

磁気感度 [mT]	2.8
ターゲット移動速度 [m/s]	> 10

精度 / 誤差

ヒステリシス [mm]	< 1.5
繰返し精度 [mm]	< 0.2


MK5316



Cスロットシリンダセンサ

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～85
保護構造		IP 65, IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV ライン－ライン間 Ri: 2Ω
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
	EN 55011	クラスB
機械的仕様		
取付け		埋込み不可
取り付け方法		六角穴付きボルト(二面幅0.9mm)を締付
円筒形		Cスロットシリンダ
外形寸法	[mm]	17.5 x 2.8 x 7.7
材質		PA, 固定用金具: ステンレス
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
アクセサリ(別売り)		六角レンチ
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 0.57 m, PUR, 3 x 0.08 mm ²		
接続		



芯線色：
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青