

MK5344




Cスロットシリンダセンサ

MKC3020-BPKG/A/0,15M/ZH/AS

廃止品 - 参考資料

代替品: MK5330

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



1 固定用金具



製品特性

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
外形寸法 [mm]	17.5 x 2.8 x 7.7

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~30
消費電流 [mA]	< 10
保護クラス	III
逆接続保護	有
起動遅延時間 [ms]	30

出力

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V]	2.5
出力開閉電流 (DC) [mA]	100
応答周波数 (DC) [Hz]	5000
短絡保護	有
過負荷保護回路	有

監視範囲

磁気感度 [mT]	2
ターゲット移動速度 [m/s]	> 10



Cスロットシリンダセンサ

MKC3020-BPKG/A/0,15M/ZH/AS

精度 / 誤差		
ヒステリシス	[mm]	1
繰返し精度	[mm]	< 0.2
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~85
保護構造		IP 65, IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
	EN 55011	クラスB
UL規格認証	UL認証番号	C008
機械的仕様		
重量	[g]	8.8
取付け		埋込み不可
円筒形		Cスロットシリンダ
外形寸法	[mm]	17.5 x 2.8 x 7.7
材質		外装: PA, 固定用金具: ステンレス
締付トルク	[Nm]	< 0.24
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
備考		
梱包数		1 個
電気接続 - プラグ		
ケーブル: 0.15 m, PUR		
コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A, 締結部: スナップ式		
		

MK5344



Cスロットシリンダセンサ

MKC3020-BPKG/A/0,15M/ZH/AS

接続

