


O2D924



照明ユニット

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US



1 LED



製品特性

光源	赤色光
----	-----

アプリケーション

照明部分	[mm]	10 x 150
形状		バー
動作モード		強光度 (パルス式, 冷却を行う場合のみ連続稼働可能), 標準光度 (連続稼働可能)

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 24
消費電流	[mA]	連続モード時: 460, 強光モード時: 700
光源		赤色光
波長	[nm]	617



照明ユニット

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

入力		
トリガー		24 V PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-10～55
保存温度	[°C]	-25～75
保護構造		IP 65
温度保護、過熱保護		有, (°C時にスイッチOFF 65～75 °C)
試験 / 認証		
光生物学的安全性		危険度免除グループ, (DIN EN 62471:2008)
機械的仕様		
重量	[g]	216.5
外形寸法	[mm]	200 x 13 x 18
材質		アルミニウム 黒: アルマイト加工
レンズ材質		ガラス
ディスプレイ / パーツ		
表示	照明状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
	過温	1 x LED, 赤
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 0.3 m, PUR, 黒, 4 x 0.34 mm²		
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A		
		


O2D924



照明ユニット

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

接続



4 トリガー
2 強光モード時