

OB5025


ファイバアンプ
OBF-FPKG/AS-610



廃止品 - 参考資料

代替品: OBF503

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



- 1 DINレール取付け
- 2 設定ボタン

製品特性		
光源		赤色光
外装		角形
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30
消費電流	[mA]	35, ((24 V))
保護クラス		III
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	660
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	500
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

OB5025



ファイバアンプ

OB5-FPKG/AS-610

監視範囲		
検出距離	[m]	0～1.2, (透過型)
検出距離	[mm]	0～70, (拡散反射型光電センサ)
感度調整		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～60
保護構造		IP 65
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
機械的仕様		
外装		角形
外形寸法	[mm]	36 x 15 x 60
材質		ABS
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
	不安定領域	1 x LED, 赤
備考		
備考		入光時ON 透過型ファイバケーブルのNC出力
		拡散反射型ファイバケーブルのNO出力
		遮光時ON 透過型ファイバケーブルのNO出力
		拡散反射型ファイバケーブルのNC出力
梱包数		1 個
電気接続		
コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A		
		



接続

