


OB5031



ファイバアンプ
OBF-FPKG/AS

廃止品 - 参考資料



- 1 DINレール取付け
- 2 設定ボタン

製品特性		
光源		赤色光
外装		角形
アプリケーション		
仕様		金属被覆ファイバケーブル用 FE/FT-50
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
消費電流	[mA]	< 35
保護クラス		III
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	660
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	500
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
検出距離	[m]	0～1, (透過型)



ファイバアンプ

OBF-FPKG/AS

検出距離	[mm]	0～150, (拡散反射型光電センサ)
感度調整		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～60
保護構造		IP 65
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装		角形
外形寸法	[mm]	36 x 15 x 60
材質		ABS
レンズ材質		PMMA
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
	不安定領域	1 x LED, 赤
備考		
備考	入光時ON 透過型ファイバケーブルのNC出力	
	拡散反射型ファイバケーブルのNO出力	
	遮光時ON 透過型ファイバケーブルのNO出力	
	拡散反射型ファイバケーブルのNC出力	
梱包数		1 個
電気接続		
コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A		



接続

