

OH5012




透過型光電センサ 投光器

OHS-00KG/0,20M/AS

廃止品 - 参考資料

代替品: O8S202

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

光源	赤色光
外装	角形

アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30
消費電流	[mA]	< 20
保護クラス		III
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	660
定格寿命	[h]	75000
耐用標準温度	[°C]	25

出力

過負荷保護回路	有
---------	---

監視範囲

投光器 / 受光器		投光器
検出距離	[m]	< 1.2
スポット径	[mm]	10
スポット径参考値		検出距離

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-20~50
保護構造		IP 67



透過型光電センサ 投光器


OHS-00KG/0,20M/AS

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
重量	[g]	15.4
外装		角形
外形寸法	[mm]	25.1 x 7.6 x 12.5
材質		ABS
レンズ材質		PMMA
レンズ位置		サイドレンズ型
備考		
梱包数		1 個

電気接続

ケーブル: 0.2 m, PVC

コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A



接続

