


OPU-FCKG/IO-LINK/AS



ご参照ください。日本の計量法や法規に適合しない単位表示の製品は日本国内では使用できません。 — JA-JP — OPU201-01 — 26.11.2018 —



コの字型光電センサ

OPU-FCKG/IO-LINK/AS

必要とするマスタポートのタイプ	A	
最小プロセスサイクル時間 [ms]	3.2	
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	default	378

使用環境条件		
使用周囲温度 [°C]	-25~60	
保護構造	IP 67	

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [年]	709	

機械的仕様		
重量 [g]	74	
外形寸法 [mm]	40 x 10 x 50	
奥行き長さ D [mm]	25	
投受光器間の幅 W [mm]	20	
材質	外装: 亜鉛ダイキャスト 黒: アルマイト加工, レンズ: ガラス	

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色

備考		
備考	cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。	
梱包数	1 個	

電気接続

コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A



接続

