


OPU-FNKG/IO-LINK/AS



赤色光

DC 10~30, (cULusの「supply class 2」)

< 30

III

有

赤色光

660

NPN

遮光時ON/入光時ON, (切替可能)

1

100

5000

有

パルス

有

0.3

IO-Link

COM2 (38,4 kBaud)

1.1

IEC 61131-9

Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis;
Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable

有



コの字型光電センサ

OPU-FNKG/IO-LINK/AS

必要とするマスタポートのタイプ	A	
最小プロセスサイクル時間 [ms]	3.2	
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	default	1103

使用環境条件		
使用周囲温度 [°C]	-25～60	
保護構造	IP 67	

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [年]	709	


機械的仕様		
重量 [g]	75	
外形寸法 [mm]	40 x 10 x 50	
奥行き長さ D [mm]	25	
投受光器間の幅 W [mm]	20	
材質	外装: 亜鉛ダイキャスト 黒: アルマイト加工, レンズ: ガラス	

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色

備考		
備考	cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。	
梱包数	1 個	

電気接続

コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A



接続

