

PN5203



ディスプレイ付圧力センサ

PN-025-RBN14-HFPKG/US/ IV

段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。

代替品: PN7293

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



- 1 英数字表示、デジタル表示 4桁
- 2 LED 表示単位 / スwitching状態
- 3 設定用押しボタン



製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 1		
測定範囲	0~25 bar	0~363 psi	0~2.5 MPa
プロセス接続	接圧部 1/4" NPT めすねじ		

アプリケーション

特長	金メッキ接点		
アプリケーション	工業用アプリケーション		
媒体	液体及び気体		
媒体温度 [°C]	-25~80		
最小破壊圧力 [MPa]	35		
最大許容圧力	150 bar	2175 psi	15 Mpa
最大許容圧力 [MPa]	15		
圧力タイプ	ゲージ圧		

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 18~36, (SELV/PELV規格)		
消費電流 [mA]	< 50		
絶縁抵抗 [MΩ]	100, (DC 500 V)		



ディスプレイ付圧力センサ

PN-025-RBN14-HFPKG/US/ IV

保護クラス	III		
逆接続保護	有		
過電圧保護	有, (< 40 V)		
起動遅延時間	[s]	0.3	
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能	有		
入力 / 出力			
入力数 / 出力数	デジタル出力: 1		
出力			
最大出力数	1		
出力信号	スイッチング信号		
電気仕様	PNP		
デジタル出力	1		
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)		
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大)	[V]	2	
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250	
応答周波数 (DC)	[Hz]	< 170	
短絡保護	有		
短絡保護機能タイプ	パルス		
測定範囲 / 設定範囲			
測定範囲	0～25 bar	0～363 psi	0～2.5 MPa
スイッチポイント SP	0.2～25 bar	4～362 psi	0.02～2.5 MPa
リセットポイント rP	0.1～24.9 bar	2～360 psi	0.01～2.49 MPa
ステップ	0.1 bar	2 psi	0.01 MPa
精度 / 誤差			
スイッチング精度	[スパンに対する%]	< ± 0.5	
繰返し精度	[スパンに対する%]	< ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合)	
総合精度	[スパンに対する%]	< ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS), (BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線), LS = 限界値設定)	
誤差 ヒステリシス	[スパンに対する%]	< ± 0.25	
長期安定性	[スパンに対する%]	< ± 0.05, (6ヶ月毎)	
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差	[% / 10 K]	0.2, (-20～80 °C)	
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差	[% / 10 K]	0.2, (-20～80 °C)	
応答時間			
デイレイ時間の設定 dS, dr	[s]	0; 0.2～50	
ソフトウェア / プログラミング			
メニュー設定	ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチON / OFFデイレイ, ダンピング, 表示単位		



ディスプレイ付圧力センサ

PN-025-RBN14-HFPKG/US/ IV

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～80
保存温度	[°C]	-40～100
保護構造		IP 65
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
衝撃耐性	DIN IEC 68-2-27	50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性	DIN IEC 68-2-6	20 (x 9.81 m/s²) (10～2000 Hz)
MTTF	[年]	231
機械的仕様		
重量	[g]	261.6
材質	ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT, PEI, FKM , PTFE	
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4305 (SUS303), セラミック, FKM	
最小スイッチング回数	1億回	
プロセス接続	接圧部 1/4" NPT めすねじ	
ディスプレイ / パーツ		
表示	表示単位	3 x LED, 緑
	スイッチング状態	LED, 黄色
	機能表示	英数字表示, デジタル表示, 4桁
	測定値	英数字表示, デジタル表示, 4桁
備考		
梱包数	1 個	
認証	日本国内仕様品は日本でSI単位に設定して出荷しています。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。	
電気接続		
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ		
		

PN5203



ディスプレイ付圧力センサ

PN-025-RBN14-HFPKG/US/ IV

接続

