

TT2150



プローブ型温度センサ

TT-200KBBD08- /US/ /V

機械的仕様

重量	[g]	65.4
外形寸法	[mm]	Ø 8
材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
プローブ径	[mm]	8
取付けた時の長さ EL	[mm]	260

備考

備考	精度値は流水に適用
梱包数	1 個
認証	表示機能はありません。仕様についてはSI単位での表記をご参考願います。

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続

