



振動診断VSE型増幅器 OPC UAサーバ基本ソフトウェアライセンス

VSE OPC UA SERVER LIC



アプリケーション

アプリケーション

ifm診断増幅器VSE用OPC UAサーバソフトウェア

デバイス管理

ネットワーク検索やIPアドレスからデバイスを簡単に検出

ユーザー管理

ユーザー権限の割当

ユーザーグループの作成

ライセンス管理

診断増幅器VSE用OPC UAサーバライセンスの追加・管理

ライセンスの継続使用が可能

ソフトウェア / プログラミング

言語

ドイツ語, 英語

データ提供

ダウンロード

ライセンスタイプ

シングルライセンス

ライセンスクラス

フルバージョン



振動診断VSE型増幅器 OPC UAサーバ基本ソフトウェアライセンス

VSE OPC UA SERVER LIC

必要とするシステム	
CPUタイプ(またはこれ以降のバージョン)	X64またはX86
CPUサイクル	2,3 GHz
CPU コア数	4
最小RAM容量	8 GB
グラフィック分解能	1920 x 1080
必要なデバイスインターフェース	USB, LAN Adapter - RJ45
ネットワークカード	Ethernet 1 Gbit
通信プロトコル	Ethernet TCP/IP
オペレーティングシステム	Linux (Debianベース) Docker & Docker Compose, Microsoft Windows 11 64ビット版, Microsoft Windows 10 64 Bit, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, .NET Framework 4.7.2以降, (Microsoft のサポート期間内のバージョンに限る)
インターネットブラウザ	Google Chrome, Mozilla Firefox, (サポートバージョン情報は最新リリースノートをご覧ください)
必要ソフトウェア	VOD001 診断増幅器VSE用OPC UAサーバ デバイスライセンス
Application	
最小ハードディスク容量	1 GB
Log files	
最小ハードディスク容量	5 GB
Non process data	
最小ハードディスク容量	5 GB
Process data	
最小ハードディスク容量	64 GB
機械的仕様	
重量	[g] 0.001
備考	
備考	備考：本製品のご注文に際してはOPC国際標準化コンソーシアムの有効な再配布・販売使用許諾契約下にあるソフトウェア製品が含まれています。