

ZB0040



AS-i三相モータスタータ

PowerSwitch 6,3 2,2KW



電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	250
最大負荷電流 (合計)	[A]	0.3
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル入力: 4, デジタル出力: 4
入力		
デジタル入力		4

ZB0040



AS-i三相モータスタータ

PowerSwitch 6,3 2,2KW

入力回路、デジタル入力回路	PNP	
センサ電源	AS-i	
電源 [V]	20～30	
最大供給電流 (合計) [mA]	140	
入力電流 High [mA]	6～10	
入力電流 Low [mA]	0～2	
スイッチングレベル High [V]	> 10	
短絡保護	有	
出力		
電気仕様	AS-i	
デジタル出力	4	
電圧範囲 (DC) [V]	18～30, (PELV電源)	
電圧範囲 (AC) [V]	110～400	
出力開閉電流 [mA]	150, (外部出力: 短絡保護, 可変接触器: 短絡保護無し)	
AS-i 回路との絶縁	有	
使用環境条件		
使用周囲温度 [°C]	0～60	
保護構造	IP 54	
試験 / 認証		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i仕様		
AS-i バージョン	2.0	
拡張アドレス設定モード	－	
AS-i プロファイル	S-7.0	
I/O コンフィグレーション [hex]	7	
ID コード [hex]	0	
機械的仕様		
重量 [g]	1860	
取り付け方法	背面取付け	
外形寸法 [mm]	180 x 182 x 90	
材質	PC グラスファイバー強化, 難燃材, 紫外線保護	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 黄色
	動作	LED, 緑
	エラー	LED, 赤
備考		
備考	PowerSwitchモータスタータは2つの出力を使用 して可変接触器を起動します(モータ 右/左/OFF)。	
	それ以外に2つの出力を任意で接続することが可能です。	
	入力データビットから"motor protection activated(モータ保護起動)"、"hand-held operating panel connected(操作パネルに接続)"のメッセージが表示されます。	
	2点の外部入力によるセンサ接続が可能です。	
梱包数	1 個	



AS-i三相モータスタータ

PowerSwitch 6,3 2,2KW

電気接続

	400V接続/モータソケット
L1	接続番号 1
L2	接続番号 2
L3	接続番号 3
PE	PE専用 電源コネクタ
1	AS-i +
2	24V DC -
3	AS-i -
4	24V DC +
	出力用ソケット 2 x M12
1	I+
2/4	入力 ブリッジ
3	I-
	出力用ソケット 2 x M12
1	n.c.
2	n.c.
3	24V DC -
4	スイッチング出力 24V DC +