

ISO-Kalibrierung Temp. N-Pkt

機械的仕様	
重量	[g] 19.171
備考	
備考	ISO校正証明書はEA MLA(欧州認定協力機構による相互承認)に承認されていないため、計測トレーサビリティがあるとみなされません。 校正証明書は必ずセンサと一緒にご注文ください。 校正証明書/キャリブレーション認証はセンサ現品と一緒にお届けします。 校正証明書はドイツ語と英語の2カ国語で発行されます。 センサ購入後のご注文は、返送いただいたセンサ本体に汚れ・破損等の問題がない場合のみ可能です。 証明書のサンプルは「ドキュメントとダウンロード」からご覧いただけます。 4点までの測定ポイントを任意に選択できます。 温度範囲 -20℃...150℃