


접속 케이블

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
-------	-----	------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 67

기계적 데이터


재질	TPU
모듈형 본체 재질	TPU
너트 재질	황동, 니켈도금함

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접속점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



E11191




접속 케이블

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

전기적 연결

케이블: 1 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm

