


접속 케이블

VDOGS040--S0001H04DOGH040MSS



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	8...32 DC
보호 클래스	III
최대 전류 부하 합계 [A]	4

작동 조건

주변온도 [°C]	-40...80
주변 온도 (이동) [°C]	-20...80
보호등급	IP 67; (연결 커넥터 플러그 인)

기계적 데이터

무게 [g]	94,3								
재질	PA; 소켓: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)								
너트 재질	황동, 니켈도금함								
적합한 연결사슬	yes								
적합한 연결사슬	<table> <tr> <td>자유로운 적용을 위한 편심거리</td><td>케이블 지름의 최소한 10 배</td></tr> <tr> <td>운행속도</td><td>5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임</td></tr> <tr> <td>구부러짐 간격</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>비틀림에 대한 부하력</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임	구부러짐 간격	> 5 Mio.	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m
자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배								
운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임								
구부러짐 간격	> 5 Mio.								
비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m								

비고

포장당	1 갯수
-----	------



접속 케이블

VDOGS040--S0001H04DOGH040MSS

전기적 연결 - 소켓


커넥터: 1 x DEUTSCH 커넥터, 일자형



전기적 연결

케이블: 1 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5,4 mm; 4 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm

