


Y 접속 케이블

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [M]	8...32 DC
보호 클래스	III
최대 전류 부하 합계 [A]	4

작동 조건

주변온도 [°C]	-40...80
주변 온도 (이동) [°C]	-20...80
보호등급	IP 67; (연결 커넥터 플러그 인)

기계적 데이터

무게 [g]	473,5
재질	PA; 소켓: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
너트 재질	황동, 니켈도금함
포트 스플리터 박스 수	2
적합한 연결사슬	yes
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리 케이블 지름의 최소한 10 배 운행속도 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임 구부러짐 간격 > 5 Mio. 비틀림에 대한 부하력 ± 180 °/m

비고


포장당	1 갯수
-----	------

Y 접속 케이블

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS

전기적 연결 - DEUTSCH 커넥터 C

연결부



커넥터: 1 x DEUTSCH 커넥터, 일자형



전기적 연결 - 소켓 A

케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

커넥터: 2 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



E12687



Y 접속 케이블

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS

전기적 연결 - 소켓 B

케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

커넥터: 2 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm

