


플러그를 보유한 접속 케이블

ASTAF030MSS0005H03



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	< 50 AC / < 60 DC
보호 클래스	III
최대 전류 부하 합계 [A]	3

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...90
주변온도에 대한 참고사항	cULus: ...80
주변 온도 (이동) [°C]	-25...90
주변온도에 대한 참고사항 (이동)	cULus: ...80
보호등급	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

기계적 데이터

무게 [g]	110,9
크기 [mm]	25 x 10 x 25,5
재질	하우징: TPU 주황색
너트 재질	황동, 니켈도금함
적합한 연결사슬	yes

EVC429



플러그를 보유한 접속 케이블


ASTAF030MSS0005H03

적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 5 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결	
케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)	

전기적 연결 - 플러그	
커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,3...0,5 Nm	



연결부

1	BN
3	BU
4	BK

BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
	청색