




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0015G04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Sistema		cable apantallado
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	578,8
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 46,5
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10420



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0015G04

Conexión eléctrica


Cable: 15 m, PVC, negro, Ø 5 mm, apantallado; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm; cable de conexión apantallado: conector no conectado a la malla



Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
BK = negro
BU = azul
WH = blanco