


## Verbindingskabel

VDOAF030MSS00,6H03STGF030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



## Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

## Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

&lt; 60 AC / &lt; 75 DC

Beschermklass

III

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

3

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...85

Beschermklass

IP 68

## Mechanische eigenschappen

Materialen

PUR

Materiaal gegoten onderdeel

PUR

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

## Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

## Verbindingskabel

VDOAF030MSS00,6H03STGF030MSS

### Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;  
Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm



### Elektrische aansluiting

Kabel: 0,6 m, PUR, zwart, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Aansluiting



### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;  
Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm

