


E12504



Aansluitkabel met connector female

ADOGH120ZDS0015H12



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen	
Siliconenvrij	ja	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning [V]	< 30 AC/DC	
Beschermklasse	II	
Stroombelasting gezamenlijk [A]	1,5	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90	
Beschermklasse	IP 67	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	908,7	
Materialen	PUR	
Materiaal gegoten onderdeel	PUR	
Materiaal overwerpmoer	zinkdrukgiets	
Toepasbaar in kabelrupsen	ja	
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s ²
	buigcycli	> 5 Mio.
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	

E12504



Aansluitkabel met connector female


ADOGH120ZDS0015H12

Elektrische aansluiting

Kabel: 15 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiets; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Aansluiting

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
GY/PK =	grijs / roze
PK =	roze
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit
YE =	geel
RD/BU =	rood / blauw