


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-P-A-M6/3m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Bereik fiberoptiek

[mm]

192

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Lengte sensorkop

[mm]

35

Totale lengte

[mm]

3000

Minimale buigradius

[mm]

30

Materialen

Adapter: PA (polyamide)

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

aluminium

Materiaal fiber mantel

PVC

E20327



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-P-A-M6/3m

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk