


Snijringkoppeling

PROGRESSIVE RG FITTING D10 NPT



CRN

Toepassingsgebied

Montage	Snijringkoppeling
Drukbestendigheid [bar]	50

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	84,9
Materialen	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Aansluiting sensorzijde	Ø 10 mm
Procesaansluiting	schroefdraad 1/2" NPT

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------