


Underdel av AS-interface-modul

EMS-Base FC V2A



- 1 kontaktpinner
2 panel for merking



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
----------------	-----	------------------

Utganger

Elektrisk design	AS-i
Kontaktklassifisering	< 2 A

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 67; (avhengig av bruk for overdelen: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

Mekaniske data

Vekt	[g]	59,70
Type montering	montering på DIN-skinne og panel	
Materialer	PBT; rustfritt stål (1.4305 / 303)	

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner i moduloverdel:

hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: