



Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

No scale drawing available

**Produktegenskaper**

Hus	hus for DIN-skinneinstallasjon
-----	--------------------------------

Applikasjon

Applikasjon	altomfattende evaluering av pulssekvenser vedrørende over- og underhastighet; overvåking av rotasjonshastighet
-------------	--

Elektriske data

Nominell spenningstoleranse [%]	10,00
Nominell spenningstoleranse 2 [%]	10,00
Nominell frekvens AC [Hz]	50,00...60,00
Ekstra energi for sensorer DC [V]	24,00; (≤ 30 mA)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1; Antall reléutganger: 1
------------------------------	--

Utganger

Antall reléutganger	1
Kontaktklassifisering	8 A / 1250 VA / 250 V AC
Antall analoge utganger	1
Analog strømutføring [mA]	0,00...20,00
Maks. last [Ω]	500,00

Måle - / innstillingsområde

Innstillingsområde [Imp/min]	500,00...5 000,00
------------------------------	-------------------

Nøyaktighet/avvik

Hysteresis [X01]	5,00...100,00
Repeterbarhet [X01]	1,00



Evalueringseenhet for hastighetsovervåking

D100/230VAC/0-20mA

Responstid		
Oppstartsforsinkelse	[s]	0,50...15,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt	fininnstilling innenfor området med potensiometer	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...70,00
Beskyttelse	IP 40	
Beskyttelsesterminaler	IP 20	
Mekaniske data		
Hus	hus for DIN-skinneinstallasjon	
Materialer	plast	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	LED, rød
Elektrisk tilkobling		
Tilkobling		