


DF1208



Elektronisk automatsikring

Fuse/Standard/24VDC/8A



- 1 panel for merking
- 2 trykknapp av/på/tilbakestilling status LED 1
- 3 push-in-terminal Utgang 1



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	til SELV/PELV
Nominell spenning DC	[V]	24,00
Inngangsspenning DC	[V]	18,00...30,00
Beskyttelsesklasse		III
Nettsvikt-bufiringstid (nominell spenning 24 V DC)	[ms]	10,00
Hvilestrøm	[mA]	5,00
Antall kanaler		1
Nominell strøm	[A]	8,00
Nominell strøm (Fail Safe Element)	[A]	8,00

Utganger

Lastkapasitet, total	[mF]	20,00
----------------------	------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...70,00
Beskyttelse		IP 20; (på forsiden)
Grad av tilsmussing_		2,00

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-6-3	stråling av interferens
	EN 61000-6-2	immunitet

Mekaniske data

Vekt	[g]	67,00
Dimensjoner	[mm]	80,00 x 12,50 x 98,50

DF1208



Elektronisk automatsikring

Fuse/Standard/24VDC/8A

Displayer/driftselementer


Display	Status	1 x LED, rød/grønn/oransje
Driftselementer	1 x	trykknapp

Elektrisk tilkobling

push-in-terminaler:


kontakt-arm/list:

Tilkobling



Diagrammer og grafer

utgangskararakteristikk



utløserkarakteristikk