



Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: DN0210

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

No scale drawing available



Produktegenskaper

Hus	hus for DIN-skinneinstallasjon
-----	--------------------------------

Applikasjon

Applikasjon	Strømforsyning og signalevaluering
-------------	------------------------------------

Elektriske data

Nominell spenning AC	[V]	< 110,00
Nominell spenningstoleranse	[%]	10,00
Nominell spenningstoleranse 2	[%]	10,00
Nominell frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Ekstra energi for sensorer DC	[V]	24,00; (±5 %, ≤ 100 mA)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall reléutganger: 1
------------------------------	------------------------

Utganger

Antall reléutganger	1
Kontaktklassifisering	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...50,00
Beskyttelse		IP 40
Beskyttelsesterminaler		IP 20



Svitsjeforsterkere

N600/110VAC/0,1A

Mekaniske data

Vekt	[g]	430,40
Hus	hus for DIN-skinneinstallering	
Materialer	plast	

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	LED, rød
	drift	1 x LED, grønn

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...4 mm²

Tilkobling

